



914 pH/Conductometer、iConnect 付き

2.914.0010

pH/mV/電気伝導度/TDS/塩分および温度を測定するための、インテリジェントな電極インポート口を備えた持ち運び可能な2チャンネルのpH/電気伝導度測定装置。このバッテリー駆動の測定装置は、屋外での測定に最適です。

- バッテリーパック内蔵の持ち運び可能なpH/電気伝導度測定装置
- pH値および電気伝導度の並行測定
- メトロームの4線式電気伝導度測定セルのためのアナログ電気伝導度測定インポート口
- メトロームのインテリジェントなpH 電極のためのデジタルpH 電極インポート口
- 屋外およびラボでの過酷な使用のために防水性・防塵性を備えた頑丈なハウジング (IP67)
- 結果の読み取りが容易なバックライト付きLCDカラーディスプレイ
- パソコンまたはプリンターへのデータエクスポートが簡単なUSBインターフェース
- 大容量の内部メモリ (10,000データセット)
- PINで保護されたユーザーおよびエキスパートモードにより、意図しないパラメータ変更を防止
- ユーザーIDおよびタイムスタンプ付きのGLP準拠の印刷およびデータエクスポート

納品範囲 2.914.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.914.0010	914 pH/Conductometer、iConnect 付き
ラボおよび屋外におけるルーチンワークでの使用における2チャンネルのpH/導電率メーター - インテリジェントpH電極用のバージョンです。914 pH/導電率メーターを使用することで並行してpH（またはmV）、電気伝導度(またはTDS、塩分濃度)および温度を測定し、大きなカラーディスプレイに表示することができます。充電状態、ユーザー、IDといった重要な情報などは、ひと目で全体を把握できるようになっています。PINコードによって守られたエキスパートモードは、様々なパラメーターの意図しない変更を防ぎます。携帯での使用のために、メーターには便利にどこでも充電が可能なバッテリーが装備されています。IP 67による要求仕様も勿論満たしています。サポートスタンドを使用することで携帯用メーターも容易にラボ用に使用することができます、またその逆も可能です。非常に大きな測定値メモリ（10,000のデータセット）およびUSBインターフェース（GLPに準拠した印刷またはオプションとしてのTiBaseにおけるデータ管理を含むデータエクスポート）により、プロフェッショナルなデータハンドリングが可能となります。		
		
1 PCS	1.854.0010	854 iConnect
		
1 PCS	6.2008.060	Holder for electrode storage vessel
		

1 PCS

6.2050.010

Carrying strap for 912/913/914



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2151.110

Metrohm USB Mini B cable (OTG) - USB A, 1.8 m



1 PCS

6.2166.100

USB 電源装置 5.25V / 1.53A

912 / 913 / 914 のための USB 電源装置

効率レベル VI



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2001.130	Stand plate for 912/913/914	
6.2166.500	12 V USB adapter for 912 / 913 / 914 pH/Conductometer	
6.2151.140	Y cable USB A St - USB B St - Mini B St	

6.0917.080 電気伝導度測定セル $c = 0.5\text{cm}$ -1Pt1000付き (固定式ケーブル)

セル定数 $c = 0.5\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の4導体電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび912/914メーターへの接続のための固定式ケーブル付き。

頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 ($15\text{ }\mu\text{S/cm}$ から 250 mS/cm) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水



6.0918.040 電気伝導度測定セル $c = 0.1\text{cm}$ -1Pt1000付き (固定式ケーブル)

セル定数 $c = 0.1\text{ cm}^{-1}$ (指針値) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび912/914メーターとの接続のための固定式ケーブル付き。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度 (0 から $300\text{ }\mu\text{S/cm}$) の測定に適しています。



6.2307.230 Buffer solutions pH 4, 7 and 9



6.2325.000 pHit kit



6.0919.140 電気伝導度測定セル $c = 1.6\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)

セル定数 $c = 1.6\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の3導体電気伝導度測定セル、内蔵 Pt1000温度センサーおよび912/914メーターへの接続のための固定式ケーブル付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける高い電気伝導度 (0.1 から 1000 mS/cm) の測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液



6.2324.110 Conductivity standard 100 $\mu\text{S/cm}$, 5 x 30 mL



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
