



919 IC Autosampler plus for VA

2.919.0130

919 IC Autosampler plus for VAは、Professional VA装置とvivaと共にポーラログラフィーと電圧電流法を使用した重金属の完全自動トレース測定のための小さなサンプルシリーズに適しています。システムはvivaソフトウェアによって直接制御される、多様な測定方法の中から、自動的にメソッドを変更することができます。一緒に納品されるサンプルラックには、最高10 mLのサンプルを28個収容します。

919 IC Autosampler plus for VAでは、ワークスペース全体の組立のための付属品、サンプルラック、接続ケーブルも含めて納品されますが、洗浄機器は含まれません。

納品範囲 2.919.0130

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS 1.919.0020 919 IC Autosampler plus

919 ICオートサンプリングプラスは、中程度のサンプル量におけるラボの要求を満たします。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



1 PCS 6.1453.250 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1
個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サ
ンプルラック6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



1 PCS 6.1803.160 PTFE 製キャピラリー 0.75 mm 内径 / 3 m

920 Absorber Module で使用するための PTFE 製キャピラリー。




1 PCS 6.1815.010 Spiral band 0.5 m



2 PCS

6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)



1 PCS

6.1831.020

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 22 cm



1 PCS

6.2041.510

サンプルラック 56 x 11 mL および 1 x 250 mL、
(ポリ塩化ビニル製)

56個のサンプル容器および1個のリンスボトルに適した
Autosampler plus、858 Professional Sample Processor のためのサ
ンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用するこ
とができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

919

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.080

キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



2 PCS

6.2744.010


Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2833.030

Needle holder 1/8 in. for 863
Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.000

ジルコニア製サンプルニードル

電圧電流法におけるサンプルプロセッサおよびオートサンプラー用の
サンプルニードル。

