




Continuous IC Package DR

2.930.8030

納品範囲 2.930.8030

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.800.0030	800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



1 PCS

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。



1 PCS

6.02850.000

高圧デガッサー

高圧デガッサーは、溶離液生成時に発生する水素ガスの除去を行います。



1 PCS

6.02850.100

連続陰イオントラップ

連続陰イオントラップ (CT-A) は、溶離液から陰イオン性不純物と炭酸塩を除去します。



1 PCS

6.02850.200

溶離液生成カートリッジ A


溶離液生成カートリッジ A (EPC A) は、水の電気分解により、4 mol/Lの水酸化物濃縮物から高純度の水酸化溶離液を生成します。陽イオン交換膜は、陽イオンの溶離液への選択的マイグレーションを可能にします。EPC A には、浄水装置と接続させて全自動で稼働可能な超純水が供給されます。



1 PCS

6.05000.300

付属品キット: CEP



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



3 PCS

6.1608.080

Bottle / 300 mL



1 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



2 PCS

6.1826.360

Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers



1 PCS

6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1831.160

PEEK capillary, 0.5 mm ID / 70 cm



1 PCS

6.2041.760

Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



1 PCS

6.2064.000

Beaker retainer for Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2621.300

Tool set for Advanced IC Sample Processors



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.070


Pressure screw short



2 PCS

6.2744.160


Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2751.110

Safety shield



1 PCS

6.2842.100

MSM-HC Rotor A、水酸化物



1 PCS

6.2846.010

Sample needle made of zirconium oxide with PEEK tip



1 PCS

6.5000.000

Accessory kit: Vario/Flex Basic



1 PCS

6.5000.010

Accessory kit: Vario/Flex ONE



1 PCS

6.5000.020

Accessory kit: Vario/Flex SeS




1 PCS

6.5330.190

ICアクセサリ：Dosino Regeneration

メトロームサプレッサーモジュール (MSM) の自動再生のためのドジーノ設置のための付属品セット。



1 PCS

6.6059.421

MagIC Net 4.2 Compact: 1ライセンス

