




941 Eluent Production Module

2.941.0010

941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。

納品範囲 2.941.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.941.0010	941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



1 PCS 1.800.0030 800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



1 PCS 6.1546.030 エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS 6.1602.160 溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS 6.1608.070 Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.050

Thread adapter 40 mm to GL 45



1 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1621.100

Cap for 10-L container



1 PCS

6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.1626.000

Bottle attachment GL 45 for level sensor



4 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.1819.100

FEP aspiration tubing to 2 L bottle



1 PCS

6.1819.110

FEP aspiration tubing to canister



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2151.060

Cable for Level Control and Eluent Production
Module



1 PCS

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner



1 PCS

6.2769.000

FULL sensor for level sensor



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.2769.100	EMPTY sensor for level sensor for 1 L bottles	
6.2769.110	EMPTY sensor for level sensor for 2 L bottles	
6.2769.120	EMPTY sensor for level sensor for 10 L canisters	
6.5330.090	ICアクセサリー: 溶離剤生成モジュールの追加溶離剤 溶離液生成モジュールの付属品セット 溶離剤拡張のための全てのパーツを含みます。レベルセンサーは用途に応じてご注文ください。	

6.1626.000 Bottle attachment GL 45 for level sensor



6.2151.060 Cable for Level Control and Eluent Production Module

