



942 Extension Module Vario Prep 2

2.942.0020

942 拡張モジュール Vario Prep 2は、プロフェッショナル IC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールにより、プロフェッショナルIC Varioシステムにおけるインラインサンプル前処理およびリキッドハンドリングの可能性の幅が広がります。

典型的な使用領域:

- 2チャンネルタイプのVarioシステムにおけるインライン透析
- サンプルチェンジャー無しのシステムにおけるインライン透析
- カラム変更およびカッティングの技術

納品範囲 2.942.0020

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.942.0020

942 Extension Module Vario Prep 2

942 拡張モジュール Vario Prep 2は、プロフェッショナル IC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールにより、プロフェッショナルIC Varioシステムにおけるインラインサンプル前処理およびキッドハンドリングの可能性の幅が広がります。

典型的な使用領域:

- 2チャンネルタイプのVarioシステムにおけるインライン透析
- サンプルチェンジャー無しのシステムにおけるインライン透析
- カラム変更およびカッティングの技術



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



1 PCS

6.1825.230

PEEK sample loop 10 µL



2 PCS

6.1826.340

Pump tubing LFL (black/black), 3 stoppers



1 PCS

6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1831.100

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm



1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。




2 PCS

6.2744.070

Pressure screw short





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2103.170	Adapter to Leak Sensor at Professional IC	
6.2156.070	Cable Extension Module - Professional IC, 1 m	
6.5332.000	IC tubing kit for second extension module	
6.2057.130	Dialysis cell holder	