



942 Extension Module Vario LQH

2.942.0070

942 拡張モジュール Vario LQHは、プロフェッショナル IC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールによってメトロームインラインサンプル前処理「MISP」およびリキッドハンドリングの可能性が拡がり、またオンラインモニタリング用プロフェッショナルICシステムへの拡張への可能性が開かれます。

典型的な使用領域:

- 拡張されたインラインサンプル前処理
- オンラインモニタリング
- サンプルチェンジャー無しでの希釈
- 全自動のサンプル誘導体化反応

納品範囲 2.942.0070

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.942.0070

942 Extension Module Vario LQH

942 拡張モジュール Vario LQHは、プロフェッショナル IC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールによってメトロームインラインサンプル前処理「MISP」およびリキッドハンドリングの可能性が拡がり、またオンラインモニタリング用プロフェッショナルICシステムへの拡張への可能性が開かれます。



典型的な使用領域:

- 拡張されたインラインサンプル前処理
- オンラインモニタリング
- サンプルチェンジャー無しでの希釈
- 全自動のサンプル誘導体化反応

1 PCS

6.1562.160

Transfer tubing 15 mL, 2 x M6



5 PCS

6.1608.100

PE bottle 50 mL



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



1 PCS

6.1825.230

PEEK sample loop 10 μ L



2 PCS

6.1826.340

Pump tubing LFL (black/black), 3 stoppers



1 PCS

6.1831.010


PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.2057.200

Bottle holder to Extension Module - Liquid Handling



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm



1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



2 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



2 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



6 PCS

6.2744.090


Pressure screw long



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2103.170	Adapter to Leak Sensor at Professional IC	
6.2156.070	Cable Extension Module - Professional IC, 1 m	
6.5332.000	IC tubing kit for second extension module	
6.6059.423	MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス	