



# 942 Extension Module Vario ChS/PP

2.942.0300

942 拡張モジュール Vario ChS/PPは、プロフェッショナルIC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールはプロフェッショナルIC Vario装置のサプレッサー再生用ペリスタリティックポンプ付きの完全なケミカルサプレッションの組み込み、あるいはインライン中和またはインライン陽イオン除去を可能にします。

典型的な使用領域:

- 2つ目の分析チャンネル用ケミカルサプレッション
- インライン中和化/陽イオン除去

納品範囲 2.942.0300

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

1 PCS

1.942.0300

942 Extension Module Vario ChS/PP

942 拡張モジュール Vario ChS/PPは、プロフェッショナルIC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールはプロフェッショナルIC Vario装置のサプレッサー再生用ペリスタリティックポンプ付きの完全なケミカルサプレッションの組み込み、あるいはインライン中和またはインライン陽イオン除去を可能にします。



典型的な使用領域:

- 2つ目の分析チャンネル用ケミカルサプレッション

- インライン中和化/陽イオン除去

1 PCS

6.5000.030

Accessory kit: Vario/Flex ChS



1 PCS

6.1602.150

Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m




---

2 PCS

6.1826.420

PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-  
stopper



---

1 PCS

6.2156.070

Cable Extension Module - Professional IC, 1 m



---

1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



---

2 PCS

6.2744.180

Pump tubing connector with security lock and filter



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                       |                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2832.000 | MSM Rotor A                                                              |    |
| 6.2835.000 | SPM Rotor A                                                              |    |
| 6.2842.000 | MSM-HC Rotor A                                                           |  |
| 6.2842.020 | アダプタスリーブ、MSM                                                             |  |
|            | アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。 |                                                                                       |

6.2844.000

MSM-LC Rotor A



---

6.2103.170

Adapter to Leak Sensor at Professional IC



---

6.6059.423

MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス

