



942 Extension Module Vario SeS/PP

2.942.0500

942 拡張モジュール Vario SeS/PPは、プロフェッショナルIC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールはプロフェッショナルIC Vario装置へのサプレッサー再生用ペリスタリックポンプ付きの完全な連続サプレッションの組み込みを可能にします。

典型的な使用領域:

- もう1つの追加の分析チャンネル用連続サプレッション

納品範囲 2.942.0500

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.942.0500

942 Extension Module Vario SeS/PP

942 拡張モジュール Vario SeS/PPは、プロフェッショナルIC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールはプロフェッショナルIC Vario装置へのサプレッサー再生用ペリスタリックポンプ付きの完全な連続サプレッションの組み込みを可能にします。

典型的な使用領域:

- もう1つの追加の分析チャンネル用連続サプレッション



1 PCS

6.5000.020

Accessory kit: Vario/Flex SeS



1 PCS

6.1602.150

Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1803.030


PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



2 PCS

6.1826.420

PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-
stopper



1 PCS

6.1831.070

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 70 cm



1 PCS

6.2156.070

Cable Extension Module - Professional IC, 1 m



1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



2 PCS

6.2744.180

Pump tubing connector with security lock and filter



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2844.000	MSM-LC Rotor A	
6.2842.000	MSM-HC Rotor A	
6.2842.020	アダプタスリーブ、MSM アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。	
6.2832.000	MSM Rotor A	

6.2156.070 Cable Extension Module - Professional IC, 1 m



6.2103.170 Adapter to Leak Sensor at Professional IC



6.2842.200 MSM-HC Rotor C



6.6059.423 MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス

