




# 942 Extension Module Vario ONE/Deg

2.942.1060

942 拡張モジュール Vario ONE/Degは、プロフェッショナルIC Vario装置群のための拡張モジュールです。このモジュールはプロフェッショナル IC Vario装置へのもう1つのIC分析チャンネルの取り付けを可能にします。

典型的な使用領域:

- 低圧グラジエントによる陰イオンおよび陽イオンの並行分析
- インライン中和による陰イオンおよび陽イオンの並行分析
- UV/VIS検出器もしくはアンペロメトリック検出器を備えた追加分析チャンネル

納品範囲 2.942.1060

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

1 PCS

1.942.1060

942 Extension Module Vario ONE/Deg

942 拡張モジュール Vario ONE/Degは、プロフェッショナルIC Vario 装置群のための拡張モジュールです。このモジュールはプロフェッショナル IC Vario装置へのもう1つのIC分析チャンネルの取り付けを可能にします。

典型的な使用領域:

- 低圧グラジエントによる陰イオンおよび陽イオンの並行分析
- インライン中和による陰イオンおよび陽イオンの並行分析
- UV/VIS検出器もしくはアンペロメトリック検出器を備えた追加分析チャンネル



1 PCS

6.5000.010


Accessory kit: Vario/Flex ONE



1 PCS

6.1825.210

PEEK sample loop 20 µL



1 PCS

6.1831.010

PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1834.080

吸引チューブ、2 m

Professional IC 装置を IC 脱気装置に接続するための溶離液吸引チューブです。

オプション:

吸引フィルター 用の 6.2744.210 チューブアダプター

6.2821.090 吸引フィルター

脱気装置がない場合、IC ポンプ に吸引チューブを接続するための

6.2744.230 アダプター 1/16 in/2.5 mm



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm



1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2617.010

Tool for piston seal



1 PCS      6.2621.000      Adjustable wrench



---

1 PCS      6.2621.030      Hexagon key 4 mm



---

1 PCS      6.2621.050      1/4 in. wrench



---

1 PCS      6.2621.080      キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



---

2 PCS

6.2739.000

Wrench



---

1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



---


1 PCS

6.2744.120

Luer F pressure screw adapter



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.850.9010 | IC Conductivity Detector<br><br>インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。 |    |
| 2.850.9110 | IC Amperometric Detector<br><br>インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。                                                  |    |
| 6.2741.040 | PE/PTFE piston seal, macro                                                                                                                                                                              |  |
| 6.6059.423 | MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス                                                                                                                                                                            |  |