




944 Professional UV/VIS Detector Vario

2.944.0010

944 UV/VIS Detector Varioは、メトロームのインテリジェントUV/VIS検出器です。この検出器は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。検出はダイオードアレイによって行われます。

納品範囲 2.944.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.944.0010	944 Professional UV/VIS Detector Vario

944 UV/VIS Detector Varioは、メトロームのインテリジェントUV/VIS検出器です。この検出器は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。検出はダイオードアレイによって行われます。



2 PCS

6.1831.100

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



1 PCS

6.2839.130

944 用フローセル

944 Professional UV/VIS Detector Vario 用 PEEK製 フローセル



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2061.100	ボトルホルダー Professional IC 装置 Professional IC 装置のための装置カバーおよびボトルホルダー。
	
6.2061.110	Tray with sensor for Professional IC Instruments
	
6.2061.120	System Connector
	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario 943 プロフェッショナル Reactor Varioは、特にプレカラム誘導体化およびポストカラム誘導体化のために開発された加熱できるリアクターです。この製品は、頑丈さ、高速度加熱、150℃までの反応を実行できることを特長としています。
	

2.943.0210


943 Professional Thermostat Vario

943 プロフェッショナル Thermostat Varioは、最長150 mmまでの2つ以下のカラムのためのスタンドアローンカラムオープンです。この製品は、高速度加熱、80℃までの温度下において2つの分離カラムと一緒に稼働できることを特長としています。



6.2764.000

Replacement seals to 62839130



6.2804.060

Deuterium lamp (UV) for UV/VIS instruments



6.2804.100

Professional UV/VIS Detectorのためのハロゲンランプ (Vis)

944 Professional UV/VIS Detector Vario 用の可視範囲のための予備ランプ

