



945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

2.945.0030

高性能電気伝導度検出器IC導電率検出器および4つの測定モードDC、PAD、flexIPAD、CVを備えたICアンペロメトリック検出器が装備された、インテリジェントスタンドアローン検出器。インテリジェントIC装置と、または電気伝導度検出器およびアンペロメトリック検出器のための独立した検出器として使用できます。

納品範囲 2.945.0030

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.945.0030	945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

高性能電気伝導度検出器IC導電率検出器および4つの測定モードDC、PAD、flexIPAD、CVを備えたICアンペロメトリック検出器が装備された、インテリジェントスタンドアローン検出器。インテリジェントIC装置と、または電気伝導度検出器およびアンペロメトリック検出器のための独立した検出器として使用できます。



1 PCS

6.1831.010

PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1831.030

PEEK capillary 0.75 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.2151.020


Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2165.000

Connecting cable to 61257XXX



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x




1 PCS

6.2813.040

Dummy cell to the IC Amperometric Detector.



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1257.010	Wall-Jet Cell	
6.1257.100	Thin-Layer cell	
6.1257.210	Au working electrode, 3 mm	
6.1257.220	GC working electrode	

6.1257.230 Pt working electrode



6.1257.240 Ag working electrode



6.1257.260 Au working electrode, 2 mm



6.1257.270 Cu working electrode, 2 mm



6.1257.720 Ag/AgCl reference electrode for 6.1257.xxx



6.1257.740 Pd reference electrode to 6.1257.xxx



6.1257.810 50 µm spacer for the Wall-Jet cell.



6.1257.820 50 µm spacer to Thin-Layer cell



6.1257.830 25 µm spacer for the Wall-Jet cell



6.1257.840 25 µm spacer to Thin-Layer cell



6.5337.000 IC equipment Wall-Jet cell: without electrodes



6.5337.010 IC equipment Wall-Jet cell: Carb (Au, Pd)



6.5337.020 IC equipment Wall-Jet cell: Cyanide (Ag, Pd)



6.5337.030 IC equipment Wall-Jet cell: Anion (GC, Ag/AgCl).



6.5337.200 IC equipment Thin-Layer cell: without electrodes



6.5000.200 付属品キット: IC Amperometric Detector

伝導性の低い溶液での測定のための IC Amperometric Detector のオプションとしての付属品セット。



6.5337.210

IC機器: 薄層セル: Carb (Au、Pd)

追加の付属品を含む薄層セルから構成される機器、金作用電極ならびにパラジウム参照電極による炭水化物分析のための電極付き。

