





947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

インテリジェントな複数波長検出器 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。最高8つまでの波長を自由に選択することができます。検出はダイオードアレイによって行われます。

納品範囲 2.947.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW



2 PCS

6.1831.100

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



1 PCS

6.2839.130

944 用フローセル

944 Professional UV/VIS Detector Vario 用 PEEK製 フローセル



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2804.110	947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW 用 重水素ランプ (UV) 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW の交換用重水素ランプ (UV)。	
6.2630.100	UV/VIS検知器 SW/MW の UV ランプシャフトのためのカバー	
6.2630.200	UV/VIS検知器 SW/MW の VIS ランプシャフトのためのカバー	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario 943 プロフェッショナル Reactor Varioは、特にプレカラム誘導体化およびポストカラム誘導体化のために開発された加熱できるリアクターです。この製品は、頑丈さ、高速度加熱、150℃までの反応を実行できることを特長としています。	

943 プロフェッショナル Thermostat Varioは、最長150 mmまでの2つ以下のカラムのためのスタンドアローンカラムオープンです。この製品は、高速度加熱、80℃までの温度下において2つの分離カラムと一緒に稼働できることを特長としています。




Professional IC 装置のための装置カバーおよびボトルホルダー。



6.2764.000

Replacement seals to 62839130



6.2804.120

947 Professional UV/VIS Detector 用ハロゲンランプ II (VIS)

947 Professional UV/VIS Detector 用の可視範囲のための予備ランプ
ハロゲンランプ II 専用 62630010 ホルダーとの併用でのみ機能します

