




容量滴定用ダブルPtリング電極

6.00346.100

2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー 滴定用の指示電極。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02104.040	電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、0.55 m アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



6.02104.050 電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、1.5 m

アナログ分極性電極（プラグヘッド G）を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F

