



## 電気伝導度測定セル $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)

6.00923.080

セル定数  $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$  (指針値) の4極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。

頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 ( $15 \mu\text{S}/\text{cm}$  から  $250 \text{ mS}/\text{cm}$ ) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水

納品範囲 6.00923.080

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                      |
|------------|-------------------------|
| 6.2301.060 | KCl ion standard 250 mL |



---

6.2324.010      Conductivity standard 100  $\mu$ S/cm 250 mL



---

6.2324.110      Conductivity standard 100  $\mu$ S/cm, 5 x 30 mL



---

6.02101.020      測定モジュール 電気伝導度

