



電気伝導度測定セル $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、2.0 m)

6.00924.080

セル定数 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の4極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 (15 $\mu\text{S}/\text{cm}$ から 250 mS/cm) の自動測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水

納品範囲 6.00924.080

Qt.

Order no.

説明



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2324.110 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL



6.2301.060 KCl ion standard 250 mL



6.02101.020 測定モジュール 電気伝導度

