



5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ 1Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)

6.00925.100

セル定数 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。

このセンサーは、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 ($5 \mu\text{S}/\text{cm}$ から $20 \text{ mS}/\text{cm}$) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水

納品範囲 6.00925.100

Qt.

Order no.

説明



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2324.110 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL



6.2301.060 KCl ion standard 250 mL



6.02101.020 測定モジュール 電気伝導度

