



Metrosep A Supp 17 - 150/4.0

6.01032.420

分離カラムMetrosep A Supp 17 - 150/4.0 は、環境温度において高い分離性能と短い分離時間を要する陰イオン測定で選択されるカラムです。更に1.4 mL/minという最高流量により、測定を最適化することができます。Metrosep A-Supp-17カラムは、そのコストパフォーマンスの高さで際立っています。

納品範囲 6.01032.420

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 Metrosep A Supp 17 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 17を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。  A cylindrical guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A label on the side reads "Metrosep A Supp 17 Guard 4.0".
6.01032.510	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0 Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 17を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。  A cylindrical guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A label on the side reads "Metrosep A Supp 17 S-Guard 4.0".
6.01032.530	Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4.0 Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4.0は、分析用分離カラムMetrosep A Supp 17を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。  A cylindrical guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A label on the side reads "Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4.0".