



Metrosep A Supp 19 - 250/4.0

6.01034.430

卓越した分離特性と高静電容量 – これが、Metrosep A Supp 19 製品群をカラムポートフォリオから明確に際立たせている理由です。最高のピーク対称性と選択性、そして高い熱的、機械的、化学的安定性を特徴とし、より高い流速と圧力に対して非常に堅牢で安定したものとなっています。

最長の250 mmバリエーションである、Metrosep A Supp 19 製品群のポートフォリオは、高性能分離カラムによって完成されます。極めて安定した充填物により、分離カラムの長寿命化を実現しました。その卓越した分離性能により、最も複雑な用途の課題にも適しています。このアニオン分離カラムの用途は、標準的な用途にとどまりません。

この分離カラムの非常に高いキャパシティと優れたプレートカウントにより、最も要求の厳しいサンプルマトリックスでもMetrosep A Supp 19 - 250/4.0 で容易にマスターすることができます。

分離カラムは、たとえば低分子有機酸を測定する場合など、分離をさらに最適化するためのグラジエントアプリケーションにも使用できます。

納品範囲 6.01034.430

Qt.

Order no.

説明

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper

