



MetroSil RP 3 - 150/4.0

6.01070.420

MetroSil RP 3 - 150/4.0は、水性の溶離液でも、また水性のサンプルにも使うことができる、汎用的な使用が可能な中程度の容量の「Reversed Phase（逆相）」カラムです。この特性は、特にイオンクロマトグラフィーにおけるアプリケーションにおいて重要です。MetroSil RP 3 - 150/4.0により、HPLCとイオンクロマトグラフィーの間の限界域にあるアプリケーションの問題を解決することができます。MetroSil-RP-3の素材は、細孔径が120オングストロームの「エンドキャッピング」C18 シリカゲルです。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01070.500	MetroSil RP 3 Guard/4.0
	MetroSil RP 3 Guard/4.0は、粒子や細菌による汚れからMetroSil RP 3 - 150/4.0を保護するために使用されます。

