



測定モジュール 電気伝導度

6.02101.020

納品範囲 6.02101.020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2621.140	Hexagon key 2.5 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.00922.040	電気伝導度測定セル $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、2.0 m)	
	セル定数 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指数) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。 このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度 (0から300 $\mu\text{S}/\text{cm}$) の測定、またはUSP 645>に則した自動測定に適しています。	
6.00923.080	電気伝導度測定セル $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)	
	セル定数 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の4極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。 頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 (15 $\mu\text{S}/\text{cm}$ から 250 mS/cm) の測定に適しています:	
	• 飲料水 • 表流水 • 廃水	
6.00921.040	電気伝導度測定セル $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)	
	セル定数 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。 このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度 (0から300 $\mu\text{S}/\text{cm}$) の測定、またはUSP 645>に則した測定に適しています。	

6.00924.080 電気伝導度測定セル $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、2.0 m)

セル定数 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の4極式電気伝導度測定セル、内蔵型 Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivity との接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 ($15 \mu\text{S}/\text{cm}$ から $250 \text{ mS}/\text{cm}$) の自動測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水



6.00925.100 5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)

セル定数 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵型 Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivity との接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。

このセンサーは、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 ($5 \mu\text{S}/\text{cm}$ から $20 \text{ mS}/\text{cm}$) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水



6.00929.140 電気伝導度測定セル $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)

セル定数 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の3極式電気伝導度測定セル、内蔵型 Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivity との接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。

このセンサーは、以下の液体などにおける高い電気伝導度 (0.1 から $1000 \text{ mS}/\text{cm}$) の測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液



6.00930.140 電気伝導度測定セル $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、2.0 m)

セル定数 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (基準値) の3極式電気伝導度測定セル、内蔵型 Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivity との接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

このセンサーは、以下の液体などにおける高い電気伝導度 (0.1から 1000 mS/cm) の自動測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液



6.2103.160 Adapter 4 x socket B – plug N

