



Solvotrode easyClean (固定式ケーブル 1.2 m)

6.0229.010

あらゆる酸/塩基の非水滴定のための、フレキシブルなeasyCleanダイヤフラムおよび固定式ケーブル (1.2 m) 付き複合pH 電極。

ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、洗浄の容易なeasyCleanダイヤフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプル (たとえば廃油) にも適しています。

この電極は、非水系参照内部液 (塩化リチウムまたは臭化テトラエチルアンモニウム) を使用することができます。適切な参照内部液で保管してください。

Solvotrode easyCleanについては、製品番号6.0229.020の固定ケーブル長2.0mも入手可能です。

納品範囲 6.0229.010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.02109.000 アダプタケーブルOMNIS

このアダプタケーブル（ソケットF、プラグP）は、固定ケーブル付きで、温度センサーの無いセンサー（例えばOptrodeまたはSolvotrode easyCleanなど）のOMNISアナログ測定モジュールへの接続に適しています。



6.2320.000 TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)

