



フラットメンブラン電極

6.0256.100

この複合pH 電極は以下の測定に良く適しています:

- 紙、織物、または皮革などの、表面のpH測定
- 少量サンプルのpH測定/滴定 (最小浸漬深度 = 1 mm)
- 水性懸濁液のpH測定/滴定

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

納品範囲 6.0256.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL

