



Unitrode easyClean、Pt1000付き (固定式 ケーブル 2 m)

6.0260.020

easyCleanダイアフラム、および内蔵Pt1000温度センサー付きの複合pH 電極および固定式
ケーブル (2.0 m)。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおける自動化され
たpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

easyCleanダイアフラムは、強度な汚れのサンプルの場合でも簡単に洗浄することができます。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存液で保管。

代替: $T > 80^\circ \text{ C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

納品範囲 6.0260.020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS	6.2008.040	保存容器
-------	------------	------

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2325.000 pHit kit



6.2323.000 Storage solution



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL



6.2308.040

Idrolyte (250 mL)

