



分離Agロッド電極

6.0331.010

このメタル電極は参照電極 (参照電解質としての $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$) と一緒に使用しなければならず、沈殿滴定 (滴定試薬硝酸銀) に適しています。ポリプロピレン製の頑丈なシャフト、およびメタルロッドは、個々に交換することができます。

納品範囲 6.0331.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2106.020	Strand / 1 m / 2 x B



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1241.030	Electrode shaft	
6.1248.010	Silver Electrode Rod	
6.0729.100	Ag/AgCl 参照電極 (長さ 12.5 cm) 個別に保護され、かつダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ 10 cm。 この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています: ● 非水系サンプル ● 微分電位差 すり合わせ 14/15 により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質および塩橋は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。センサーは、電解質充填なしで納品されます。	