



サンプルチェンジャー用ダブルPtワイヤ電極 (固定式ケーブル)

6.0340.000

自動カール フィッシャー滴定に用いられる指示電極 (直径 = 5.3 mm、固定式ケーブル 2 m)。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02109.010	6.0340.000のためのアダプタケーブルOMNIS (Pol. /分極性)
	分極性KF電極6.0340.000のためのアダプタケーブル (ソケットF、プラグP)、OMNISのアナログ測定モジュールに接続可能。