



付属品セット ポンプモジュール「Peristaltik」 (2チャンネル)

6.05001.010

付属品セットにはポンプモジュール「Peristaltik」の洗浄ポンプおよび吸引ポンプの配管に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各2つずつ付属しています。

納品範囲 6.05001.010

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.01801.020	ペリスタリックポンプモジュールのためのポンプチューブPharm-A-line

ポンプチューブには、ポンプモジュールのペリスタリックポンプに直接取り付けることができるアダプターが既に装備されています。Pharm-A-line ポンプチューブは水性溶液および非水性溶液を移動させるためのものであり、ポンプモジュール内の圧迫クリップ白と接続して稼働しなければなりません。



1 PCS

6.01805.100 PTFE チューブ ルアー 60 cm 付き

Pick&Place モジュールにディストリビューター (洗浄) が付いたポンプモジュール・ペリスタリックポンプ 1 または 3 の接続のためのチューブ



1 PCS

6.01805.110 PTFE チューブ ルアー 80 cm 付き

Pick&Place モジュールにディストリビューター (吸入) が付いたポンプモジュール・ペリスタリックポンプ 2 または 4 の接続のためのチューブ



2 PCS

6.01805.120 PTFE チューブ ルアー 2.5 m 付き

キャニスターが付いたポンプモジュール内のペリスタリックポンプの接続のためのチューブ



1 PCS

6.02621.030 ルアー工具

この工具を使って、ルアーロック接続を簡単に取り付けおよび取り外しできます。ルアーロックコネクタに装着することもでき、その形状により、ルアーコネクタを備えたチューブの取り付けを容易にします。



2 PCS

6.02703.000

ポンプモジュール「Peristaltik」用の圧迫クリップ
白

圧迫クリップを用いて、ポンプモジュール「Peristaltik」中のポンプ
チューブを固定し、安定させます。



1 PCS

6.02704.000

ワークステーション用チューブクリップ (10個)

ワークステーションに接続されているPVCもしくはPTFEチューブの固
定用。



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1828.000	PVDF connection nipple	
