




IC機器: インライン限外ろ過2 - pull mode

6.05330.010

インライン限外ろ過2 - pull modeのための付属品セット。858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusを伴う使用に。

納品範囲 6.05330.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.070	Pressure screw short



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



4 PCS

6.1803.040

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.2744.030

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、4個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。4個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.02057.030

限外ろ過セル2用ホルダー

6.02729.110限外ろ過セル2を858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusに取り付けるためのホルダー。



1 PCS

6.02729.110

限外ろ過セル2

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。



1 PCS

6.1826.330

Pump tubing LFL (orange/white), 3 stoppers



1 PCS

6.1826.390

Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers



1 PCS

6.2714.020

再生セルロース製ろ過膜 0.2 μm 、50 枚入

公称気孔径: 0.2 μm 。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



1 PCS

6.2744.000

Pressure screw PVDF



1 PCS

6.2831.010

Plastic tweezers



1 PCS

6.1803.100

PTFE capillary, 0.5 mm ID / 40 cm

