




IC機器: インライン限外ろ過2 - push mode

6.05330.110

インライン限外ろ過2 - push modeのための付属品セット。858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusを伴う使用に。

インライン希釈 (MIDT) との組み合わせに推奨されるセット。

納品範囲 6.05330.110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.070	Pressure screw short



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.1831.160

PEEK capillary, 0.5 mm ID / 70 cm



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個


圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



2 PCS

6.1803.040

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.02057.030

限外ろ過セル2用ホルダー

6.02729.110限外ろ過セル2を858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusに取り付けるためのホルダー。



1 PCS

6.02729.110

限外ろ過セル2

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。



2 PCS

6.1803.050

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 20 cm



1 PCS

6.1826.390

Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers



1 PCS

6.2714.020

再生セルロース製ろ過膜 0.2 μ m、50 枚入

公称気孔径: 0.2 μ m。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



1 PCS

6.2744.000

Pressure screw PVDF



1 PCS

6.1826.320

Pump tubing LFL (orange/yellow) , 3-stopper





オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.5330.120	ICアクセサリ: インライン希釈

インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800 ドジノ電動ビュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。

