



完全なLL Ag/AgCl(ゲル) 参照電極

6.0730.100

電圧電流法用のメンテナンスフリーのダブルジャンクションAg/AgCl参照電極。ガラス製、c (KCl) = 3 mol/L (ゲル) の内部液付き、pH値0～8。自動化システムおよびオンライン装置での連続運転における使用に適しています。

納品範囲 6.0730.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2112.130	Adapter plug contact 5.5 mm / screw contact, gold-plated

