



Ag/AgCl参照電極 (長さ 18.5 cm)

6.0736.110

銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ16.8 cm。この参照電極は、自動アプリケーションに非常に良く適しています。汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質としては、 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が推奨されます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2106.020	Strand / 1 m / 2 x B



6.2106.060

Strand / 2 m / 2 x B



6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2310.010

Electrolyte KNO₃-1 mol/L 250 mL



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)

