



高スループットラボグレードラマンプローブ (785 nm) 、5m

607510150


トリガーコマンドボタンを備えた高スループットのラボグレードグラスファイバーラマンプローブアセンブリ。ファイバーの長さ5メートル。

i-Raman NxG 785S および 785H モデルと互換性があります。

納品範囲 607510150

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	607510430	距離調整キャップ

標準ラボグレードラマンプローブシャフト用距離調整キャップ。



1 PCS

607510220

ラボグレードプローブ用標準シャフト (785 nm)

785 nm励起のラボグレードプローブアセンブリ用交換シャフト。作動距離 5.5 mm。

