



透過ラマンプローブ（785 nm）、5 m

607510190

梱包越しに測定するためのシースループローブです。ファイバーの長さ 5 メートル。フォーカスアダプター、表面調整剤、ライトシールドが含まれています。

i-Raman NxG 785S および 785H モデルと互換性があります。

納品範囲 607510190

Qt.	Order no.	説明	
1 PCS	BWT-840001122	STプローブ用表面レギュレータ	
		STプローブ用表面レギュレータ	
		RST-SR	
1 PCS	BWT-840001119	フォーカスアダプター	
		STRam 785 nmフォーカスアダプター	
		RST-FA-785	


1 PCS

BWT-
840001120

STRam用遮光アクセサリ

STRam用遮光アクセサリ

RST-LS



オプションアクセサリー

Order no.	説明
607511600	透過プローブ用ポリスチレンキャップ ASTM 規格ポリスチレン内蔵の透過プローブ用バリデーションキャップ。

