



電気伝導度測定セル $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)

6.0916.040

セル定数 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度 (0 から $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) の測定、または USP 645>に則した測定に適しています。

納品範囲 6.0916.040

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.1420.100 Flow-through measuring vessel



6.2324.110 Conductivity standard 100 μ S/cm, 5 x 30 mL



6.2324.010 Conductivity standard 100 μ S/cm 250 mL

