



電気伝導度測定セル $c = 0.5\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)

6.0917.080

セル定数 $c = 0.5\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の4導体電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび912/914メーターへの接続のための固定式ケーブル付き。

頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度 ($15\text{ }\mu\text{S/cm}$ から 250 mS/cm) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2301.060 KCl ion standard 250 mL



6.2324.010 Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL



6.2324.110 Conductivity standard 100 µS/cm, 5 x 30 mL

