



Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0

6.1014.150

Metrosep-Säule RP Trap 2 - 100/4.0は、溶離液から有機性の汚れを取り除くために用いられます。Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0は、ベースライン、特にグラジエントシステムにおいて、溶離液に起因する障害を防ぐために役立ちます。これはポリマー素材がベースとなっています。そのため、Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0は、酸性、アルカリ性のいずれのpH範囲においても使用することができます。

納品範囲 6.1014.150

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

