



Metrosep A Supp 10 - 250/4.0

6.1020.030

分離カラムMetrosep A Supp 10 - 250/4.0は粒子径たった4.6 μm の大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。A-Supp-10シリーズで最長のこのカラムは、最高の選択性と柔軟性を提供します。クロマトグラムの時間が長い場合は特に、MSM-HCの使用が推奨されます。この分離カラムにおいても、温度、流量、溶離液の構成成分の変化による陰イオンの様々な分離が可能です。

Metrosep A Supp 10 - 250/4.0は非常に大きな容量を備えています。これは、イオン強度の高いサンプル、複雑な分離課題、個々の成分濃度に大きな差異のあるサンプルの分析に適しています。

納品範囲 6.1020.030

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 は、Metrosep A Supp 10 Guard /4.0 の大容量のバリエーションです。	