



Metrosep A Supp 16 - 150/4.0

6.1031.420

Metrosep A Supp 16 - 250/2.0は、大容量の分離課題に最も適しており、卓越した分離度が際立っています。Metrosep A Supp 16 - 150/4.0は、表面機能化したポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。官能基は共有結合しています。

Metrosep A Supp 16 - 150/4.0は卓越した分離度を備えており、非常に困難な分離課題をも解決することができます。このカラムは、高いイオン負荷を示すけれども最高の分離度が必要ではない用途に適しています。これは陰イオンクロマトグラフィーの標準カラムの1つです。

納品範囲 6.1031.420

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1031.500	Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。  A photograph of the Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 column. It is a small, cylindrical component with a white cap on top and a white base. The main body is brown with a white label that reads 'METROSEP A Supp 16 Guard' and '4.0 μm'. Arrows indicate the flow direction.
6.1031.510	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。  A photograph of the Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 column. It is a small, cylindrical component with a white cap on top and a white base. The main body is brown with a white label that reads 'METROSEP A Supp 16 S-Guard' and '4.0 μm'. Arrows indicate the flow direction.