



Metrosep A Supp 16 - 250/4.0

6.1031.430

Metrosep A Supp 16は、大容量の分離課題に最も適しており、複雑な分離課題においても卓越した分離度が際立っています。分離カラムMetrosep A Supp 16は、表面機能化したポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。官能基は共有結合しています。これと陰イオン交換体の表面構造により、このような独特の選択性が生じます。大容量のMetrosep A Supp 16は、複雑な課題解決に使用されます。

Metrosep A Supp 16 - 250/4.0は卓越した分離度を備えており、非常に困難な分離課題をも解決することができます。このカラムは、電気めっき槽のモニタリングに非常に適しています。濃縮酸に含まれる微量の陰イオンを測定することが可能です。大規模容量のMetrosep A Supp 16 - 250/4.0には数多くの用途がありますが、マルトース誘導体の測定のための食品分析における使用はその1つに数えられます。

納品範囲 6.1031.430

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1031.500	Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。  A photograph of the Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 column. It is a small, cylindrical component with a white cap on top and a white base. The main body is brown with a white label that reads "METROSEP A Supp 16 Guard" and "4.0".
6.1031.510	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。  A photograph of the Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 column. It is a small, cylindrical component with a white cap on top and a white base. The main body is brown with a white label that reads "METROSEP A Supp 16 S-Guard" and "4.0".