



安定性測定装置用Pt100温度センサー (17.5 cm)

6.1111.010

固定式ケーブルおよびMini DINプラグ付きPt100温度センサー (長さ 17.5 cm)。このガラス不使用の温度センサーは、711 Liquinoおよび安定性測定装置 (743 Rancimat、763 PVC Thermomat、892 Professional Rancimat、または895 Professional PVC Thermomat) での使用に適しています。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2042.040	Clamp for temperature sensor

