



ステンレス製Pt1000温度センサー

6.1114.010

固定式ケーブル (1.2 m) 付きPt1000温度センサー (クラス B)、ステンレス製ピンおよびPEEK製シャフト付き。このガラス不使用の温度センサーは、以下の物質での温度測定に適しています:

- 半固形物質 (例えばチーズ、食肉など)
- pH 1~13の非酸化性媒質

納品範囲 6.1114.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm

