




Optrode

6.1115.000

使用可能な8つの波長を有する光度滴定のための光学センサー。波長の切り替えは、ソフトウェア制御 (tiamo 2.5以降) またはマグネットで行うことができます。ガラスシャフトは完全な耐溶剤性を有し、洗浄が簡単です。省スペースのセンサーは以下のような用途に適しています:

- USPまたはEPに則した非水滴定
- カルボキシル末端基の測定
- ASTM D974に則したTAN/TBN
- 硫酸塩の測定
- セメント中のFe、Al、Ca
- 水の硬度
- USPに則したコンドロイチン硫酸

センサーは、色の強度の測定 (比色法) による濃度の測定には適していません。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.02109.000 アダプタケーブルOMNIS

このアダプタケーブル（ソケットF、プラグP）は、固定ケーブル付きで、温度センサーの無いセンサー（例えばOptrodeまたはSolvotrode easyCleanなど）のOMNISアナログ測定モジュールへの接続に適しています。



6.02117.000 USB 電源装置 5 V / 2.1 A

946 Portable VA Analyzer 用の USB 充電装置。

Power supply unit for the power supply of the 6.1115.100 Optrode if there is no USB connector available for this purpose on a Metrohm device (e.g. with older devices).

