



プラスチック製内部液容器

6.1245.010

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.0728.110	電解液無しの Ag/AgCl 参照電極 内部参照システム、電解液なし、プラグコンタクト 5.5 mm 付き、プラスチック製電解液容器 6.1245.010 を伴う使用向け。



6.0728.120 Ag/AgCl参照電極

$c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ の内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。



6.0728.130 CVSのためのLL-Ag/AgCl参照電極

$c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ の内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。

