





# Professional VA 装置用の SPE 測定ヘッド

6.1256.030

スクリーンプリント電極 (screen-printed electrodes、SPE) または scTRACE Gold によるオペレーションのための測定ヘッド。

納品範囲 6.1256.030

| Qt.   | Order no.  | 説明                                                                     |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2069.000 | Park station for the measuring head of Professional VA/CVS instruments |



1 PCS

6.1829.030

PTFE tubing / M6 / 21 cm, tapered



1 PCS

6.2709.110

Stopper for the electrode opening on  
Professional VA/CVS instruments




1 PCS

6.1911.000

スターラ用のフレキシブルなドライブシャフト

10個入り、Professional VA 装置用、レンチを含む。



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1454.130 | Form seal made of FPM for 61414xxx                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.2709.130 | アダプター B-14/15 - SPE 測定ヘッドインサート (VA)<br><br>SPE 測定ヘッド 6.1256.030 付き 884 Professional VA での、または測定ヘッドインサート 6.1412.020 付き 797 VA Computrace もしくは 663 VA Stand における電極シャフト (scTRACE Gold) 6.1241.080 または Bismut 滴下電極 6.0346.000 の使用のためのアダプター。 |  |