



プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、1 個

6.1459.307

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、1 個

納品範囲 6.1459.307

Qt.	Order no.	説明
0 PCS	6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、 250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1459.320	Screw cap for 61459300 / 250 pieces	
6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、250 個 プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個	
6.2041.470	サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製) 22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。 合成樹脂: ポリプロピレン (PP)	
6.2041.840	サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製) 59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。 合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)	

6.2041.850 サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2068.010 サンプルラック、20 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

20 個のサンプルビーカーに適した 864 Balance Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.2068.020 サンプルラック、24 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2068.030 サンプルラック、10 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

10 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。



6.9920.141 サンプルラック、53 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

53 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



6.2037.080 Foil holder



6.1909.050 Stirring propeller / 102 mm



6.1909.060

Stirring propeller / 95 mm

