



再生セルロース製ろ過膜 0.45 μm 、50 枚入

6.2714.050

公称気孔径: 0.45 μm 。50 枚セット。インライン限外ろ過用。

オプションアクセサリ


Order no.	説明
6.02729.110	限外ろ過セル2

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。



6.05330.010 IC機器: インライン限外ろ過2 - pull mode


インライン限外ろ過2 - pull modeのための付属品セット。858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusを伴う使用に。



6.05330.110 IC機器: インライン限外ろ過2 - push mode

インライン限外ろ過2 - push modeのための付属品セット。858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusを伴う使用に。

インライン希釈 (MIDT) との組み合わせに推奨されるセット。



6.05330.210 IC機器: インライン限外ろ過2 - MiPT



6.2831.010 Plastic tweezers

