



Eco 半自动滴定仪

2.1007.0010

Eco 半自动滴定仪 是一种通用型分配器，带有磁力搅拌器和触摸显示屏。

您可以提高传统实验室任务的效率和精确度，如

- 精确的体积尺寸测定。
- 手动滴定。
- 创建离子标准。
- 以规定的加液速度控制加液。

对于所有执行过的任务，可将符合 GLP 的报告以 PDF 形式保存或打印输出。

包括用于手动滴定和配液控制的按钮线缆。

可自由选择 5、10、20 和 50 mL 计量管单元。

Scope of delivery 2.1007.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Eco Dosimat 是一种通用型分配器，带有磁力搅拌器和触摸显示屏。

您可以提高传统实验室任务的效率和精确度，如

- 精确的体积尺寸测定。
- 手动滴定。
- 创建离子标准。
- 以规定的加液速度控制加液。



对于所有执行过的任务，可将符合 GLP 的报告以 PDF 形式保存或打印输出。

包括用于手动滴定和配液控制的按钮线缆。

可自由选择 5、10、20 和 50 mL 计量管单元。

用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



1 PCS

6.1543.060

滴定管头 / 螺纹 M6

滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。



1 PCS

6.1543.200

滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



1 PCS

6.1602.105

瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1619.010

用在交换单元上的吸收器套件 (Absorber cpl.)



2 PCS 6.1805.090 FEP管 / M6 / 31厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1819.020 管

用于带M6螺纹的开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件



1 PCS 6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.2107.100

Manual Dosing Controller

用 Eco Dosimat 或 Dosimat plus 进行手动配液和手动滴定时使用的手柄



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用活塞工具

移除和安装活塞用工具。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



Optional accessories

Order no.	Description
6.03002.150	计量管单元 Eco 5 mL 用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 5 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。 
6.03002.210	计量管单元 Eco 10 mL 用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 10 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。 
6.03002.250	计量管单元 Eco 50 mL 用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 50 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。 
6.03002.220	计量管单元 Eco 20 mL 用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 20 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。 

带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中