



Eco Titrator Salt

2.1008.2010

紧凑型 Eco Titrator 具有内置磁力搅拌器和触摸感应式用户界面，可以满足日常分析需求。其始终提供符合 GLP 标准的结果。

用于 Eco Titrator 为您提供用于分析不同样品中氯化物的完整工具包。该套件包括了滴定仪、10 mL 计量管单元以及一个 Ag-Titrode、一个用于硝酸银沉淀滴定的免维护电极。

Scope of delivery 2.1008.2010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

紧凑型 Eco Titrator 具有内置磁力搅拌器和触摸感应式用户界面，是日常分析的理想选择。其始终提供符合 GLP 标准的结果，并且具有最小的空间需求（约为 DIN A4）。



普遍适用于几乎所有电位分析式滴定，例如：

- 视频：脂肪的酸度、氯化物、维生素 C、碘和过氧化物值
- 水分析：碳酸盐和 Ca/Mg 硬度、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数
- 石化：酸/碱值、硫化物和硫醇、氯化物、溴值
- 电镀：总酸度、金属含量、氯化物
- 表面活性剂分析：阴离子、阳离子和非离子表面活性剂
- 光度计与光度电极：p 和 m 值、金属、水硬度

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 10 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



带pH玻璃膜的复合银环电极

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物



该电极存放在蒸馏水中。

根据具体应用，建议使用带涂层的银 Titrode（AgBr、AgCl 或 Ag₂S 涂层），其可以相应订购。

1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.1446.030

球塞（Ball stopper） / B-14/（15）

用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



1 PCS

6.1446.080

堵头螺丝 / M8



1 PCS

6.1543.200

滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



1 PCS

6.1602.105

瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1619.010

用在交换单元上的吸收器套件 (Absorber cpl.)



2 PCS

6.1805.090

FEP管 / M6 / 31厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1805.100

FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1819.020

管

用于带M6螺纹的开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件



1 PCS

6.1903.020

搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.6081.010

U 盘, 用于 Eco 滴定仪

数据储存介质, 用于 Eco 滴定仪



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用活塞工具

移除和安装活塞用工具。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.02712.000

保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator

保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator 的显示屏。



Optional accessories

Order no.	Description
2.142.0100	热敏打印机 Custom Q3X 带 USB 接口的一体式打印机，用于 • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (电缆 6.2151.140) • Eco Dosimat / 滴定仪 • 862 Compact Titr sampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer 纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。



6.03002.150	计量管单元 Eco 5 mL
-------------	----------------

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 5 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.220	计量管单元 Eco 20 mL
-------------	-----------------

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 20 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.250 计量管单元 Eco 50 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 50 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.9001.050 热敏纸，用于 Custom Neos-N / Q3X

热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N / Q3X。
新：正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷



2.143.0200 点阵式打印机 TX-900MH

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)

(+) 电缆包含在标准配置中

