



Eco Titrator Oil

2.1008.3010

紧凑型 Eco Titrator 具有内置磁力搅拌器和触摸感应式用户界面，为日常分析的理想选择。其始终提供符合 GLP 标准的结果，并且具有最小的空间需求。

Eco Titrator Oil 提供了用于测定石油化工产品中酸或碱值的完整套件。该套件包括了滴定仪、一个 20 mL 计量管单元以及一个 Solvotrode EasyClean，一个专为非水性酸碱滴定专门研发的组合 pH 电极。

Scope of delivery 2.1008.3010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

紧凑型 Eco Titrator 具有内置磁力搅拌器和触摸感应式用户界面，是日常分析的理想选择。其始终提供符合 GLP 标准的结果，并且具有最小的空间需求（约为 DIN A4）。



普遍适用于几乎所有电位分析式滴定，例如：

- 视频：脂肪的酸度、氯化物、维生素 C、碘和过氧化物值
- 水分析：碳酸盐和 Ca/Mg 硬度、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数
- 石化：酸/碱值、硫化物和硫醇、氯化物、溴值
- 电镀：总酸度、金属含量、氯化物
- 表面活性剂分析：阴离子、阳离子和非离子表面活性剂
- 光度计与光度电极：p 和 m 值、金属、水硬度

带灵活的 easyClean 隔膜的组合 pH 电极和固定电缆（1.2 m）用于所有非水性酸/碱滴定。

玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于易于清洁的 easyClean 隔膜，该电极也适用于非常脏的样品（例如：旧油）。电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。

物品编号为 6.0229.020 的 Solvotrode easyClean 同样有 2.0 m 固定电缆长度的版本可供选购。



用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 20 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



1 PCS

6.1446.030 球塞 (Ball stopper) / B-14/ (15)

用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



1 PCS

6.1446.080 堵头螺丝 / M8



1 PCS

6.1543.200 滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



1 PCS

6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS 6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS 6.1619.010 用在交换单元上的吸收器套件 (Absorber cpl.)



2 PCS 6.1805.090 FEP管 / M6 / 31厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1819.020 管

用于带M6螺纹的开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS 6.6081.010 U 盘，用于 Eco 滴定仪

数据储存介质，用于 Eco 滴定仪



1 PCS 6.1546.040 Eco Dosimat/Eco Titrator 用活塞工具

移除和安装活塞用工具。



1 PCS 6.2164.010 桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS 6.02712.000 保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator

保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator 的显示屏。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体式打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

6.03002.150 计量管单元 Eco 5 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 5 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.210 计量管单元 Eco 10 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 10 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.250 计量管单元 Eco 50 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 50 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.9001.050 热敏纸，用于 Custom Neos-N / Q3X

热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N / Q3X。
新：正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷



2.143.0200 点阵式打印机 TX-900MH

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中
