

OMNIS IC L Module

2.1052.0010

OMNIS IC L Module 是 OMNIS IC 系列中的高端双通道仪器，为全面定制化提供了充分的灵活性。它配备有两个 OMNIS 高压泵、两个用于在双操作中灵活选择进样阀的 OMNIS Actuator Unit、一个 OMNIS MISP Unit 和一个 OMNIS Column Thermostat Unit 2（双通道），并设有便于操作的透明门。

OMNIS MISP Unit 具备极高的灵活性，可添加符合应用需求的 Metrohm 英蓝样品前处理（MISP），例如超滤、Metrohm 智能部分定量环进样技术（MiPT），或可用作捕集柱的支架。MISP 技术可提升效率与精确度，同时减少样品前处理过程中通常所需的人工操作步骤。

内置的 Multi Flow Monitor Unit 可实现多达四通道的智能流量监控。它能检测流量趋势变化例如，由管路磨损或过滤膜污染所引起的变化，并可触发软件操作以最大限度地减少干扰。

额外的 10 个空闲单元可创建一个完全个性化的离子色谱仪系统。为满足个性化的应用需求，OMNIS IC L Module 可配备多种单元，例如 OMNIS Conductivity Detector Unit、OMNIS MSM Unit、OMNIS MCS Unit、OMNIS Degasser Unit、OMNIS Peristaltic Pump Unit 或 OMNIS Dosing Drive Unit。


需要配备一个底板或自动进样器，以及一个 Reagent Organizer 或 Reagent Organizer Liquid Control。为实现全自动化，可自由选择添加集成的 OMNIS IC Autosampler 或 OMNIS IC Autosampler COOL。

OMNIS IC L Module 可随时通过可自由配置的 OMNIS Extension Module 进行升级，以进一步提升性能。


OMNIS 离子色谱仪与 947 Professional UV/VIS Detector Vario 和 945 Professional Detector Vario – Amperometry 兼容，从而扩展了检测选项。

请联系您所在地区的 IC 专家，配置一台完全根据您的具体应用需求定制的个性化离子色谱仪。

Scope of delivery 2.1052.0010


Order Number	Description	Quantity
1.1052.0010	OMNIS IC L Module  OMNIS IC L Module 是 OMNIS IC 系列中的高端双通道仪器，为全面定制化提供了充分的灵活性。它配备有两个 OMNIS 高压泵、两个用于在双操作中灵活选择进样阀的 OMNIS Actuator Unit、一个 OMNIS MISP Unit 和一个 OMNIS Column Thermostat Unit 2（双通道），并设有便于操作的透明门。 OMNIS MISP Unit 具备极高的灵活性，可添加符合应用需求的 Metrohm 英蓝样品前处理（MISP），例如超滤、Metrohm 智能部分定量环进样技术（MiPT），或可用作捕集柱的支架。MISP 技术可提升效率与精确度，同时减少样品前处理过程中通常所需的人工操作步骤。 内置的 Multi Flow Monitor Unit 可实现多达四通道的智能流量监控。它能检测流量趋势变化（例如，由管路磨损或过滤膜污染所引起的变化），并可触发软件操作以最大限度地减少干扰。 额外的 10 个空闲单元可创建一个完全个性化的离子色谱仪系统。为满足个性化的应用需求，OMNIS IC L Module 可配备多种单元，例如 OMNIS Conductivity Detector Unit、OMNIS MSM Unit、OMNIS MCS Unit、OMNIS Degasser Unit、OMNIS Peristaltic Pump Unit 或 OMNIS Dosing Drive Unit。 需要配备一个底板或自动进样器，以及一个 Reagent Organizer 或 Reagent Organizer Liquid Control。为实现全自动化，可自由选择添加集成的 OMNIS IC Autosampler 或 OMNIS IC Autosampler COOL。 OMNIS IC L Module 可随时通过可自由配置的 OMNIS Extension Module 进行升级，以进一步提升性能。 OMNIS 离子色谱仪与 947 Professional UV/VIS Detector Vario 和 945 Professional Detector Vario – Amperometry 兼容，从而扩展了检测选项。 请联系您所在地区的 IC 专家，配置一台完全根据您的具体应用需求定制的个性化离子色谱仪。	1 PCS

6.05000.000

附件包: OMNIS IC**1 PCS**


安装、日常工作和保养所需的 OMNIS IC 附件套件。
该套件包含用于 OMNIS IC 仪器简单任务的最必要工具和附件。

6.05000.010

附件包: OMNIS IC 瓶, PP, 2 L**2 PCS**

用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。


6.05000.040

Zubehör-Kit: OMNIS IC L Module**1 PCS**

Optional accessories

2.1055.0020

OMNIS Extension Module



OMNIS Extension Module 用作 OMNIS IC 的扩展模块，始终与主模块一起运行。因此 OMNIS IC 可扩展为最多 5 个平面。一个 OMNIS Extension Module 可最多容纳 5 个功能单元，例如：OMNIS Degasser Unit、OMNIS High-Pressure Pump Unit 或 OMNIS Conductivity Detector Unit。

2.945.0020

945 Professional Detector Vario – Amperometry



智能型单机检测器配备一台 IC Amperometric Detector。具有四种可选的不同测量模式：DC、PAD、flexIPAD 和 CV。卓越的信号/干扰比例和迅速的测量准备，能确保最高的测量精度。与智能型离子色谱仪联合使用，或作为独立的检测器使用。

2.947.0020


947 Professional UV/VIS Detector Vario MW



智能多波长检测器，947 Professional UV/VIS Detector Vario MW，可对紫外光或可见光区域内的活性物质进行安全可靠的定量操作。最多可自由选择八种波长。通过二极管阵列进行检测。


6.05000.100

**Installations-Kit: OMNIS IC
M/L**




6.05000.130

**Installations-Kit: OMNIS IC
L, Kabel**




6.05331.010


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, DD




OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/DD




OMNIS IC-Ausr.: MIDT




OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/PP




OMNIS IC-Ausr.: MiPT




**OMNIS IC-Ausr.: UF-MiPT, PP
/DD**




**OMNIS IC Ausr.: Container
10 L, LC**




**OMNIS IC Ausr.: Kansiter 10
L, Ablauf**




**OMNIS IC-Ausr.: HPP-
Kolbenhinterspülung, DD**




OMNIS IC-Ausr.: PP Reg.




OMNIS IC-Ausr.: DD Reg.




OMNIS IC-Ausr.:
Bodenplatte




OMNIS IC-Ausr.: PCR, DD




OMNIS IC Ausr.: EPOD




**OMNIS IC-Ausr.: Dose-in
Gradient**



**OMNIS IC Ausr.: DD Reg.,
Spülen**



OMNIS IC-Ausr.: Zwei-Turm-
Setup



6.05801.310
Ablaufkit, L

