



OMNIS Sample Robot M – NIR

2.1074.0010

OMNIS Sample Robot M – NIR, 全自动光谱直接入门级产品。系统为直径 8–28 mm 的最多 231 个小管提供了放置样品架的位置。

OMNIS Sample Robot M – NIR 既支持对液体样品进行分析，也支持对固体样品进行分析。

Scope of delivery 2.1074.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1074.0010	OMNIS Sample Robot M – NIR

OMNIS Sample Robot M – NIR, 全自动光谱直接入门级产品。系统为直径 8–28 mm 的最多 231 个小管提供了放置样品架的位置。



OMNIS Sample Robot M – NIR 既支持对液体样品进行分析，也支持对固体样品进行分析。



使用 OMNIS Sample Robot M – NIR 命令参数的功能许可证。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.02041.080	OMNIS 样品架 77 x 8mm OMNIS Sample Robot – NIR 的 OMNIS 样品架，适合 77 个一次性样品瓶，具有 8 mm 的光路长度，适用于透射测量 (6.7402.240)。	
6.02041.090	OMNIS 样品架 77 x 15mm OMNIS Sample Robot – NIR 的 OMNIS 样品架，适合 77 个直径 15 mm 的一次性样品瓶，适用于反射测量 (6.7402.110)。	
6.02041.100	OMNIS 样品架 50 x 19mm OMNIS Sample Robot – NIR 的 OMNIS 样品架，适合 50 个直径 19 mm 的一次性样品瓶，适用于反射测量 (6.7402.120)。	
6.02041.110	OMNIS 样品架 50 x 22mm OMNIS Sample Robot – NIR 的 OMNIS 样品架，适合 50 个直径 22 mm 的一次性样品瓶，适用于反射测量 (6.7402.130)。	

6.02041.120

OMNIS 样品架 27 x 28mm

OMNIS Sample Robot – NIR 的 OMNIS 样品架，适合 27 个直径 28 mm 的一次性样品瓶，适用于反射测量 (6.7402.140)。

